



Aplicaciones especiales


Cristal Plomado Med-X

Total obstrucción: Amplia protección contra rayos X

El cristal plomado Med-X ha sido diseñado con un propósito: Proporcionar una defensa protectora transparente y de alta calidad contra la radiación de Rayos X.

Con su alto contenido de plomo y bario, ofrece una óptima protección contra la radiación emanada de equipos en el rango de 100 a 300 kv.

Med-X®, cristal líder en el mercado, ha sido sometido a extensa investigación y desarrollo, lo que permite confiar en su amplia protección para cualquier aplicación técnica o de investigación médica.



Características de la Protección

Mínima equivalencia de plomo para voltaje establecido en tubo de rayos X

Espesor mm	Voltaje en tubo de Rayos X						Peso máximo de la plancha Kg/m ²
	100 kv	110 kv	150 kv	200 kv	250 kv	300 kv	
3.5 – 5.0	1,2	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	24
5.0 – 6.5	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,3	31,2
7.0 – 8.5	2,3	2,3	2,1	1,8	1,8	1,8	40,8
8.5 – 10.0	2,8	2,8	2,5	2,2	2,2	2,2	48
10.0 – 12.0	3,2	3,2	2,9	2,5	2,5	2,5	57,6
11.0 – 13.0	3,6	3,6	3,3	2,8	2,7	2,8	64,4
14.0 – 16.0	4,6	4,6	4,3	3,5	3,5	3,6	76,8

Propiedades Físicas

Propiedades Ópticas

Índice refractivo	1,76
Transmisión, % a 550 nm a 5 mm de recorrido	>=85,0

Propiedades Químicas

Plomo(pb)	48%
Bario (ba)	15%

Propiedades Mecánicas

Gravedad Específica (g/cm ³)	4,8
Dureza knoop (Kg/mm ²)	440
Módulo Young (Gpa)	62,7
Tasa de toxicidad	0,23
Coefficiente de expansión térmica (x10 ⁷ /0C)	81,8

Ventajas

- Protección contra Rayos X desde equipos en el rango de 100 a 300 kv.
- Alto contenido de bario y plomo para una óptima protección.
- Apariencia neutra.
- Producto de extensa investigación y desarrollo.

Aplicaciones:

- Ventanas transparentes y vidrio aislante para salas de Rayos X.
- Pantallas para diagnósticos médicos.
- Ventanas de protección para laboratorio.
- Vidrios para anteojos de seguridad.
- Pantallas de seguridad para Rayos X en aeropuertos.
- Adecuado para ser laminado usando capas intermedias de PVB y puede ser instalado en unidades de Doble Vidriado Hermético (termopanel).

Medidas:

2.000 x 1.016 mm

Espesor: 7.0 – 8.5 mm

Otros espesores a pedido.

Nota: El alto contenido de bario y plomo hace que Med-X® sea susceptible a las manchas por ácidos y álcalis. Se recomienda no usar ni almacenar este vidrio en condiciones que resulten en una exposición a gases de ácidos o a una excesiva humedad.

Esta publicación da una descripción general del producto y materiales. Es responsabilidad de los usuarios de este documento el asegurar que la aplicación propuesta del producto sea apropiada y que dicha aplicación cumpla con toda la legislación local y nacional pertinente, con las normas, códigos de práctica y otros requisitos. Hasta el alcance permitido por la ley, Vidrios Lirquen rechaza toda responsabilidad que surja de cualquier error u omisión de esta publicación y todas las consecuencias de confiar en ella.

